

Učinkovito i pouzdano:
lako čišćenje parom.

Elmasteam 4.5 basic



Područja primjene

Opremljen parnim čistačima od 4,5 bara

Elmasteam 4.5 basic čak i osjetljive dijelove sigurno, učinkovito i bez kemikalija.

Elmasteam 4.5 basic stoga je posebno prikladan za čišćenje dijelova nakita i satova, kao i jako zaprljanih dijelova i komponenti iz industrijske proizvodnje i radionica.

Zbog visoke temperature i tlaka pare, čak i stvrdnute masti i ulja ili voskovi mogu se lako ukapljiti i očistiti.

Elmasteam 4.5 basic dostupan je s fiksnom ili fleksibilnom mlaznicom za radnu ručicu i radi toga se može koristiti u raznim radnim situacijama.

Razvijen za

Servis i radionice satova • Zlatarske ateljee i zlatare • Proizvođače industrijskih komponenti • Industriju strojne obrade i oblikovanja • Radionice



Čisti

Remeni i kućišta za satove • Kopče • Ogrlice, narukvice, naušnice ili prstenje sa i bez postavljenog kamenja • Industrijske komponente i dijelove



Otklanja

Ulja • Masti • Voskove i silikone • špenu • ostatke ljepila • Paste za brušenje i poliranje • Maziva za hlađenje • Organsku kontaminaciju • Prljavština od nošenja



Pouzdanost i čistoća



Tlak pare 4,5 bar

Tlak pare od 4,5 bara konstantno je dostupan tijekom dugog vremenskog razdoblja zahvaljujući velikom učinku grijanja. Tlačna posuda je izdržljiva i robusna. Na taj način pouzdano će biti očišćeni dijelovi koje treba očistiti.



Učinkovito čišćenje

Snažan učinak čišćenja i bez kondenzacije na predmetima koji se čiste zahvaljujući velikom protoku na mlaznici.

Jednostavno i sigurno



Jednostavno punjenje

Elmasteam 4.5 basic puni se preko praktičnog otvora za punjenje na uređaju. Kada koristite potpuno desaliniziranu ili destiliranu vodu, napor održavanja se smanjuje i servisni intervali se produljuju.



Područje primjene

Radni status Elmasteam 4.5 basic prikazuje se putem tri LED – a. Na ovaj način se signalizira razina punjenja, zagrijavanje i naknadno zagrijavanje kao i spremnost za rad.



Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Germany)
www.elma-ultrasonic.com

Generalni zastupnik



SITO-MAS d.o.o. ZAGREB
Donje svetice 40
www.sito-mas.hr
sito-mas@sito-mas.hr

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Elmasteam 4.5 basic_DE_04_21